

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M22X1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130006 M22X1
GTIN	4062406008864
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage
Mindste ordremængde: 1 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: MF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Toleranceklasse: ISO 1 4H
Toleranceklasse: ISO 1X 4HX
Toleranceklasse: ISO 2 6H
Gevindstigning: 1 mm
Samlet længde L: 140 mm
Skaft-Ø D_s: 18 mm
Skaftfirkant □: 14,5 mm
Kernehul-Ø: 21 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	66 mm
Kernehul-Ø	21 mm
Samlet længde L	140 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	1 mm
Skaftfirkant \square	14,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	22 mm
Skaft-Ø D_s	18 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M22×1
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper