

**Garant****Snittapper til bundhuller, venstregevind, ubelagt, MF: M34X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130011 M34X1,75
GTIN	4062406017026
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,75 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 32,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20

Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Norm	DIN 376
Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevindstigning	1,75 mm
Gevind-Ø	34 mm
Skafftirkant □	22 mm
Kernehul-Ø	32,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	200 mm
Gevinddybde	85 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M34×1,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering	uden
Produkttype	Snittapper