

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M20X2,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M20X2,5
GTIN	4062406012359
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	3
Gvinddybde	50 mm
Norm	DIN 376
Gvindstigning	2,5 mm
Skaftfirkant □	12 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX

Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevind-Ø	20 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	16 mm
Kernehul-Ø	17,5 mm
Samlet længde L	140 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M20×2,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper