

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M22X1,25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M22X1,25
GTIN	4062406012465
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Gvinddybde	55 mm
Gvind-Ø	22 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H

Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	140 mm
Kernehul-Ø	20,75 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M22×1,25
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper