

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, ubelagt, MF: M68X6****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130020 M68X6 |
| GTIN | 4062406026035 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 6 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 62 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Samlet længde L | 160 mm |
| Gevindstigning | 6 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Skafftirkant <input type="checkbox"/> | 39 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Norm | DIN 2184 |
| Gevinddybde | 102 mm |
| Antal spånnoter | 6 |
| Gevind-Ø | 68 mm |
| Kernehul-Ø | 62 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Skaft-Ø D _s | 50 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M68x6 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5xD ved gennemgangshul |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5xD ved bundhul |
| Skæreretning | højre |

| | |
|-----------------------|--|
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |