

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M18X1,75****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M18X1,75
GTIN	4062406012151
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	14 mm
Samlet længde L	125 mm
Skæremateriale	HSS E
Gvindstigning	1,75 mm
Kernehul-Ø	16,25 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal skær Z	3
Gvinddybde	45 mm
Skætfirkant <input type="checkbox"/>	11 mm
Norm	DIN 376
Gvind-Ø	18 mm
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M18×1,75
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper