

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, ubelagt, MF: M22X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130010 M22X1,5
GTIN	4062406012472
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	20,5 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	140 mm
Gvinddybde	55 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Skaft-Ø D _s	18 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G

Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	22 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M22×1,5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper