

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M60X2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130021 M60X2
GTIN	4062406027872
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 2 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 45 mm

Skaftfirkant □: 35 mm

Kernehul-Ø: 58 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	58 mm
Antal spånnoter	6
Samlet længde L	160 mm
Gevindstigning	2 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H

Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Skafftirkant <input type="checkbox"/>	35 mm
Norm	DIN 2184
Gevind-Ø	60 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	45 mm
Gevinddybde	90 mm
Skæremateriale	HSS
Antal skær Z	6
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M60×2
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bundhul

Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper