

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, MF: M56X5,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130025 M56X5,5
GTIN	4062406029937
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 5,5 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 50,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Gevinddybde	84 mm
Antal skær Z	6
Antal spånnoter	6
Norm	DIN 2184

Gevindstigning	5,5 mm
Kernehul-Ø	50,5 mm
Samlet længde L	140 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Skæftfirkant □	32 mm
Gevind-Ø	56 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M56×5,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper