

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, MF: M85X1,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130025 M85X1,5 |
| GTIN                | 4062406031046  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 83,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Antal skær Z           | 8        |
| Gevind-Ø               | 85 mm    |
| Norm                   | DIN 2184 |
| Samlet længde L        | 160 mm   |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm    |
| Gevindstigning         | 1,5 mm   |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Skafftirkant □             | 39 mm                                       |
| Skæremateriale             | HSS   |
| Kernehul-Ø                 | 83,5 mm                                     |
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Gevinddybde                | 127,5 mm                                    |
| Antal spånnoter            | 8   |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M85×1,5                                     |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul             |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper