

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, MF: M54X0,75****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130025 M54X0,75 |
| GTIN                | 4062406029784   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 53,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Gevinddybde            | 81 mm    |
| Norm                   | DIN 2184 |
| Gevind-Ø               | 54 mm    |
| Skaftfirkant □         | 32 mm    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 40 mm    |
| Kernehul-Ø             | 53,25 mm |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                  |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                    |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                  |
| Toleranceklasse            | 7H  |
| Toleranceklasse            | 7HX   |
| Toleranceklasse            | 7G  |
| Toleranceklasse            | 7GX   |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                    |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                    |
| Antal spånnoter            | 6   |
| Skæremateriale             | HSS   |
| Samlet længde L            | 140 mm                                      |
| Antal skær Z               | 6   |
| Gevindstigning             | 0,75 mm                                     |
| Gevindtype                 | M   |
| Gevindstørrelse            | M54×0,75                                    |
| Belægning                  | TiN   |
| Flankevinkel               | 60 grader                                   |
| Gevindstandard             | DIN 13                                      |
| Skærfasform                | C   |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                        |
| Indvendig køling           | nej   |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul             |
| Skæreretning               | højre                                       |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

Farvering

uden

Produkttype

Snittapper