

**Garant****Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF:  
M78X0,75****Bestillingsdata**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130026 M78X0,75 |
| GTIN                | 4062406033026   |
| Artikelklasse       | 10N             |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 77,25 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Skæremateriale         | HSS    |
| Antal skær Z           | 8      |
| Samlet længde L        | 160 mm |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 50 mm  |
| Skaftfirkant □         | 39 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Antal spånnoter            | 8  |
| Gevind-Ø                   | 78 mm                                    |
| Gevindstigning             | 0,75 mm                                  |
| Toleranceklasse            | ISO 1 4H                                 |
| Toleranceklasse            | ISO 1X 4HX                               |
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                 |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                               |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                 |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                 |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                               |
| Toleranceklasse            | 7H                                       |
| Toleranceklasse            | 7HX                                      |
| Toleranceklasse            | 7G                                       |
| Toleranceklasse            | 7GX                                      |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                 |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                 |
| Kernehul-Ø                 | 77,25 mm                                 |
| Gevinddybde                | 117 mm                                   |
| Norm                       | DIN 2184                                 |
| Gevindtype                 | MF-LH                                    |
| Gevindstørrelse            | M78×0,75                                 |
| Belægning                  | TiN                                      |
| Flankevinkel               | 60 grader                                |
| Gevindstandard             | DIN 13                                   |
| Skærfasform                | C  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                     |
| Indvendig køling           | nej                                      |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul |
| Skæreretning               | Venstre                                  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering             | uden   |
| Produkttype           | Snittapper                                     |