

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, TiN, MF: M95X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130026 M95X1,5
GTIN	4062406033545
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 1,5 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 56 mm

Skaftfirkant □: 44 mm

Kernehul-Ø: 93,5 mm

Teknisk beskrivelse

Kernehul-Ø	93,5 mm
Norm	DIN 2184
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,10
Samlet længde L	180 mm
Skaft-Ø D _s	56 mm
Gevinddybde	142,5 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Antal spånnoter	10
Antal skær Z	10
Gevind-Ø	95 mm
Skaftfirkant □	44 mm
Skæremateriale	HSS
Gevindtype	MF-LH
Gevindstørrelse	M95×1,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 1,5×D ved bund- og gennemgangshul
Skæreretning	Venstre

Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper