

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M25X1,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M25X1,5 |
| GTIN                | 4062406019907  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| Antal skær Z                          | 4          |
| Skaktfirkant <input type="checkbox"/> | 14,5 mm    |
| Antal spånnoter                       | 4          |
| Gevinddybde                           | 62,5 mm    |
| Norm                                  | DIN 376    |
| Toleranceklasse                       | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse                       | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse                       | ISO 2 6H   |
| Toleranceklasse                       | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse                       | 6H +0,05   |
| Toleranceklasse                       | 6H +0,20   |
| Toleranceklasse                       | ISO 3 6G   |
| Toleranceklasse                       | ISO 3X 6GX |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Toleranceklasse            | 7H                                             |
| Toleranceklasse            | 7HX                                            |
| Toleranceklasse            | 7G                                             |
| Toleranceklasse            | 7GX                                            |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Samlet længde L            | 140 mm                                         |
| Kernehul-Ø                 | 23,5 mm                                        |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>     | 18 mm                                          |
| Skæremateriale             | HSS E                                          |
| Gevind-Ø                   | 25 mm                                          |
| Gevindstigning             | 1,5 mm                                         |
| Gevindtype                 | M                                              |
| Gevindstørrelse            | M25×1,5                                        |
| Belægning                  | TiN                                            |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13                                         |
| Skærfasform                | C                                              |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej                                            |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre                                          |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden                                           |
| Produkttype                | Snittapper                                     |