

Garant**HM-centrerbor A, TiAlN, Ø DC k13: 2,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	121001 2,5
GTIN	4045197596512
Artikelklasse	11E

Beskrivelse**Udførelse:**

Slebet ud af hårdmetal-rundstav i et stykke. Spiralnotet.
Til materialer op til **62 HRC**.

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	2
Til emne-Ø	20 – 30 mm
Nominal Ø D _c	2,5 mm
Skafttolerance	h6
Tilspænding f i stål < 1100 N/mm ²	0,08 mm/o
Skaft-Ø D _s	6,3 mm
Samlet længde L	45 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 333
Type	A
Tolerance, nom. Ø	k13
Vinkel på forsænker	60 grader
Skæreretning	højre

Skæft	Cylinderskæft med h6
Indvendig k�ling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Centrerbor

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
St�l < 1100 N/mm ²	egnet	60 m/min	P
St�l < 1400 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
St�l < 55 HRC	egnet	20 m/min	H
St�l < 60 HRC	egnet	15 m/min	H
St�l < 67 HRC	betinget egnet	10 m/min	H
Olie	egnet		
v�d, maksimal	egnet		
t�r	betinget egnet		