

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M10X0,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M10X0,5
GTIN	4062406018733
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	10 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	10 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	9,5 mm
Gvinddybde	25 mm
Antal skær Z	3
Samlet længde L	100 mm
Gvindstigning	0,5 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H

Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Skaftfirkant ☐	8 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10×0,5
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper