

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M2,5X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M2,5X0,35
GTIN	4062406018375
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	50 mm
Skafftirkant □	2,1 mm
Skæremateriale	HSS E
Gvinddybde	6,25 mm
Kernehul-Ø	2,15 mm
Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX

Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10
Gevindstigning	0,35 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	2,5 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,8 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M2,5×0,35
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper