

**Garant****Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M40X1,5****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M40X1,5 |
| GTIN                | 4062406021085  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

**Teknisk beskrivelse**

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Kernehul-Ø             | 38,5 mm    |
| Antal skær Z           | 4          |
| Samlet længde L        | 200 mm     |
| Antal spånnoter        | 4          |
| Gevindstigning         | 1,5 mm     |
| Skæremateriale         | HSS E      |
| Gevinddybde            | 100 mm     |
| Skaftfirkant □         | 24 mm      |
| Gevind-Ø               | 40 mm      |
| Norm                   | DIN 376    |
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 32 mm      |
| Toleranceklasse        | ISO 1 4H   |
| Toleranceklasse        | ISO 1X 4HX |

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Toleranceklasse            | ISO 2 6H                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 2X 6HX                                     |
| Toleranceklasse            | 6H +0,05                                       |
| Toleranceklasse            | 6H +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3 6G                                       |
| Toleranceklasse            | ISO 3X 6GX                                     |
| Toleranceklasse            | 7H                                             |
| Toleranceklasse            | 7HX                                            |
| Toleranceklasse            | 7G                                             |
| Toleranceklasse            | 7GX                                            |
| Toleranceklasse            | 6H +0,10                                       |
| Gevindtype                 | M                                              |
| Gevindstørrelse            | M40×1,5                                        |
| Belægning                  | TiN                                            |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | DIN 13                                         |
| Skærfasform                | C                                              |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej                                            |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul                         |
| Skæreretning               | højre                                          |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden                                           |
| Produkttype                | Snittapper                                     |