

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M35X1,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130015 M35X1,5 |
| GTIN | 4062406020699 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Skæremateriale | HSS E |
| Gvinddybde | 87,5 mm |
| Samlet længde L | 200 mm |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |

| | |
|----------------------------|--|
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Antal skær Z | 4 |
| Skaft-Ø D _s | 28 mm |
| Gevindstigning | 1,5 mm |
| Antal spånnoter | 4 |
| Kernehul-Ø | 33,5 mm |
| Norm | DIN 376 |
| Skaftfirkant □ | 22 mm |
| Gevind-Ø | 35 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M35×1,5 |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 2×D ved bundhul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |