

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/16-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 7/16-28
GTIN	4062406037024
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage
Mindste ordremængde: 2 stk.
Specialudførelse - kan ikke tages retur
Gevindtype: UNEF-LH
Skæremateriale: HSS E
Norm: DIN 376
Gevindgange pr. tomme: 28
Gevind-Ø: 11,11 mm
Samlet længde L: 110 mm
Skaft-Ø D_s: 9 mm
Skaftfirkant □: 7 mm
Kernehul-Ø: 10,35 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	9 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Samlet længde L	110 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Kernehul-Ø	10,35 mm
Gevindstigning	0,907 mm
Gevinddybde	33,33 mm

Antal skær Z	3
Gevind-Ø	11,11 mm
Norm	DIN 376
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	7/16-28 UNEF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper