

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/2-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.1/2-20
GTIN	4062406038151
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 38,1 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 36,89 mm

Teknisk beskrivelse

Antal spånnoter	4
Gevind-Ø	38,1 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	20
Samlet længde L	200 mm
Kernehul-Ø	36,89 mm
Skaftfirkant □	24 mm

Skæremateriale	HSS E
Skaft-Ø D _s	32 mm
Gevinddybde	76,2 mm
Antal skær Z	4
Gevindtype	UN-LH
Gevindstørrelse	1.1/2-20 UN LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper