

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 3/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 3/8-24
GTIN	4062406036973
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 9,525 mm

Samlet længde L: 100 mm

Skaft-Ø D_s: 10 mm

Skaftfirkant □: 8 mm

Kernehul-Ø: 8,5 mm

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	100 mm
Antal skær Z	3
Gevinddybde	28,59 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Skaft-Ø D _s	10 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	1,058 mm

Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	24
Gevind-Ø	9,525 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	3/8-24 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter