

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.4-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 NO.4-40
GTIN	4062406034313
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 2,85 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Samlet længde L	56 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	2,85 mm
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	2,27 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	2,7 mm

Norm	DIN 371
Gevinddybde	8,55 mm
Gevindstigning	0,635 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	3,5 mm
Gevindgange pr. tomme	40
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	4-40 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper