

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1.5/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1.5/8-14
GTIN	4062406036089
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 41,275 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D_s: 32 mm

Skaftfirkant □: 24 mm

Kernehul-Ø: 39,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	32 mm
Gevinddybde	82,55 mm
Kernehul-Ø	39,5 mm
Antal skær Z	4
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	24 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Gevind-Ø	41,275 mm

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	4
Samlet længde L	200 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1.5/8-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper