

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, MF: M72X4****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 130021 M72X4 |
| GTIN | 4062406028411 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: MF-LH

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 68 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|------------|
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Gevinddybde | 108 mm |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Gevind-Ø | 72 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Kernehul-Ø | 68 mm |
| Skafffirkant □ | 39 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| Skaft-Ø D _s | 50 mm |
| Antal spånnoter | 8 |
| Antal skær Z | 8 |
| Gevindstigning | 4 mm |
| Gevindtype | MF-LH |
| Gevindstørrelse | M72×4 |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | Venstre |

| | |
|-----------------------|--|
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |