

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 7/16-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 7/16-14
GTIN	4062406034849
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage  
Mindste ordremængde: 2 stk.  
Specialudførelse - kan ikke tages retur  
Gevindtype: UNC  
Skæremateriale: HSS E  
Norm: DIN 376  
Gevindgange pr. tomme: 14  
Gevind-Ø: 11,11 mm  
Samlet længde L: 110 mm  
Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm  
Skaftfirkant □: 7 mm  
Kernehul-Ø: 9,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gevinddybde	33,33 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Samlet længde L	110 mm
Antal spånnoter	3
Gevind-Ø	11,11 mm

Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	7 mm
Kernehul-Ø	9,3 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevindtype	UNC
Gevindstørrelse	7/16-14 UNC
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper