

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/16-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 5/16-40
GTIN	4062406036867
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 7,4 mm

Teknisk beskrivelse

Gevinddybde	23,79 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Antal skær Z	3
Gevind-Ø	7,94 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	40

Gevindstigning	0,635 mm
Samlet længde L	90 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	7,4 mm
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	5/16-40 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter