

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.5-40****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 NO.5-40 |
| GTIN | 4062406034337 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,18 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,59 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------|----------|
| Antal skær Z | 3 |
| Gevindgange pr. tomme | 40 |
| Gevindstigning | 0,635 mm |
| Norm | DIN 371 |
| Kernehul-Ø | 2,59 mm |
| Skaft-Ø D _s | 3,5 mm |
| Antal spånnoter | 3 |

| | |
|----------------------------|--|
| Samlet længde L | 56 mm |
| Skafffirkant □ | 2,7 mm |
| Gevind-Ø | 3,18 mm |
| Skæremateriale | HSS E |
| Gevinddybde | 9,54 mm |
| Gevindtype | UNC |
| Gevindstørrelse | 5-40 UNC |
| Belægning | ubelagt |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | ASME B1.1 |
| Toleranceklasse | 1B |
| Toleranceklasse | 2B +0,20 |
| Toleranceklasse | 3B |
| Toleranceklasse | 2B |
| Toleranceklasse | 2B +0,10 |
| Toleranceklasse | 2B +0,05 |
| Skærfasform | B |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |