

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.3/8-6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.3/8-6
GTIN	4062406038083
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 6

Gevind-Ø: 34,925 mm

Samlet længde L: 200 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 28 mm

Skaftfirkant □: 22 mm

Kernehul-Ø: 30,6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Antal spånnoter	4
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	34,925 mm
Kernehul-Ø	30,6 mm
Samlet længde L	200 mm
Skaftfirkant □	22 mm
Gevinddybde	69,85 mm

Gevindstigning	4,233 mm
Gevindgange pr. tomme	6
Antal skær Z	4
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	28 mm
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	1.3/8-6 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper