

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1.1/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1.1/8-14
GTIN	4062406037789
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 28,575 mm

Samlet længde L: 180 mm

Skaft-Ø D_s: 22 mm

Skaftfirkant □: 18 mm

Kernehul-Ø: 27 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	22 mm
Gevindstigning	1,814 mm
Samlet længde L	180 mm
Gevindgange pr. tomme	14
Gevind-Ø	28,575 mm
Norm	DIN 376
Kernehul-Ø	27 mm
Skæremateriale	HSS E

Antal skær Z	4
Gevinddybde	57,15 mm
Antal spånnoter	4
Skafftirkant □	18 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	1.1/8-14 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper