

Garant**Snittapper til bund- og gennemgangshuller, TiN, MF: M65X0,75****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 130025 M65X0,75 |
| GTIN | 4062406030339 |
| Artikelklasse | 10N |

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: M

Skæremateriale: HSS

Norm: DIN 2184

Toleranceklasse: ISO 1 4H

Toleranceklasse: ISO 1X 4HX

Toleranceklasse: ISO 2 6H

Gevindstigning: 0,75 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 50 mm

Skaftfirkant □: 39 mm

Kernehul-Ø: 64,25 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|----------|
| Skaftfirkant □ | 39 mm |
| Gevind-Ø | 65 mm |
| Antal skær Z | 6 |
| Samlet længde L | 160 mm |
| Norm | DIN 2184 |
| Toleranceklasse | ISO 1 4H |

| | |
|----------------------------|---|
| Toleranceklasse | ISO 1X 4HX |
| Toleranceklasse | ISO 2 6H |
| Toleranceklasse | ISO 2X 6HX |
| Toleranceklasse | 6H +0,20 |
| Toleranceklasse | ISO 3 6G |
| Toleranceklasse | ISO 3X 6GX |
| Toleranceklasse | 7H |
| Toleranceklasse | 7HX |
| Toleranceklasse | 7G |
| Toleranceklasse | 7GX |
| Toleranceklasse | 6H +0,05 |
| Toleranceklasse | 6H +0,10 |
| Kernehul-Ø | 64,25 mm |
| Gevinddybde | 97,5 mm |
| Skæremateriale | HSS |
| Antal spånnoter | 6 |
| Skaft-Ø D _s | 50 mm |
| Gevindstigning | 0,75 mm |
| Gevindtype | M |
| Gevindstørrelse | M65×0,75 |
| Belægning | TiN |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Gevindstandard | DIN 13 |
| Skærfasform | C |
| Skaft | Cylinderskaft med h9 |
| Indvendig køling | nej |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 1,5×D ved gennemgangshul |
| Skæreretning | højre |
| Type af gevindværktøj | Maskinsnitter til konventionel bearbejdning |

| | |
|-------------|------------|
| Farvering | uden |
| Produkttype | Snittapper |