

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 1-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 1-20
GTIN	4062406037628
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNEF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	20 mm
Antal skær Z	4
Skaftfirkant □	16 mm
Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	76,2 mm
Samlet længde L	160 mm

Antal spånnoter	4
Gevindgange pr. tomme	20
Gevind-Ø	25,4 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Kernehul-Ø	24,3 mm
Gevindtype	UNEF-LH
Gevindstørrelse	1-20 UNEF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper