

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 5/16-20****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 5/16-20
GTIN	4062406034672
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 20

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D_s: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,7 mm

Teknisk beskrivelse

Gevind-Ø	7,94 mm
Gevinddybde	23,82 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	20
Samlet længde L	90 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3

Skafftirkant □	6,2 mm
Kernehul-Ø	6,7 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	8 mm
Gevindstigning	1,27 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	5/16-20 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper