

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.6-40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 NO.6-40
GTIN	4062406034344
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 40

Gevind-Ø: 3,51 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 4 mm

Skaftfirkant □: 3 mm

Kernehul-Ø: 2,95 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	3 mm
Gevinddybde	10,53 mm
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	56 mm
Gevindstigning	0,635 mm
Gevind-Ø	3,51 mm

Antal skær Z	3
Gevindgange pr. tomme	40
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	2,95 mm
Skaft-Ø D _s	4 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	6-40 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper