

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 15/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 15/16-16
GTIN	4062406035341
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 23,812 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 22,3 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skaftfirkant □	14,5 mm
Gevindstigning	1,588 mm
Samlet længde L	160 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Kernehul-Ø	22,3 mm
Antal skær Z	3

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gevind-Ø	23,812 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Norm	DIN 376
Gevindgange pr. tomme	16
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	15/16-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper