

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 5/8-14****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 5/8-14
GTIN	4062406035068
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 14

Gevind-Ø: 15,88 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 12 mm

Skaftfirkant □: 9 mm

Kernehul-Ø: 14,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	15,88 mm
Kernehul-Ø	14,2 mm
Gevinddybde	47,64 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	1,814 mm
Gevindgange pr. tomme	14

Antal skær Z	3
Skafffirkant □	9 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	110 mm
Skæft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	5/8-14 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skæft	Cylinderskæft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter