

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 2-8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 2-8
GTIN	4062406036461
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 8

Gevind-Ø: 50,8 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 47,8 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	47,8 mm
Gevinddybde	101,6 mm
Gevindstigning	3,175 mm
Norm	DIN 376
Samlet længde L	250 mm
Antal spånnoter	4
Antal skær Z	4

Gevind-Ø	50,8 mm
Gevindgange pr. tomme	8
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Skaftfirkant □	32 mm
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	2-8 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper