

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1.3/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1.3/4-12
GTIN	4062406036218
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 44,45 mm

Samlet længde L: 220 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 36 mm

Skaftfirkant □: 29 mm

Kernehul-Ø: 42,4 mm

**Teknisk beskrivelse**

Gevind-Ø	44,45 mm
Samlet længde L	220 mm
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	42,4 mm
Skaftfirkant □	29 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Gevindstigning	2,117 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	36 mm

Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Gevinddybde	88,9 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.3/4-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper