

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1-24
GTIN	4062406035372
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 25,4 mm

Samlet længde L: 160 mm

Skaft-Ø D_s: 20 mm

Skaftfirkant □: 16 mm

Kernehul-Ø: 24,5 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	20 mm
Skaftfirkant □	16 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Antal spånnoter	4
Norm	DIN 376
Gevindstigning	1,058 mm
Antal skær Z	4

Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	160 mm
Gevind-Ø	25,4 mm
Gevinddybde	76,2 mm
Kernehul-Ø	24,5 mm
Gevindtype	UNS
Gevindstørrelse	1-24 UNS
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper