

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 7/16-24
GTIN	4062406037048
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 11,11 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 9 mm

Skaftfirkant □: 7 mm

Kernehul-Ø: 10,1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Kernehul-Ø	10,1 mm
Antal skær Z	3
Skaftfirkant □	7 mm
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	33,33 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindgange pr. tomme	24

Samlet længde L	110 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevind-Ø	11,11 mm
Norm	DIN 376
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	9 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	7/16-24 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper