

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 7/8-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 7/8-24
GTIN	4062406037499
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNS-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 22,23 mm

Samlet længde L: 140 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 18 mm

Skaftfirkant □: 14,5 mm

Kernehul-Ø: 21,2 mm

**Teknisk beskrivelse**

Norm	DIN 376
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	22,23 mm
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Gevinddybde	66,69 mm

Samlet længde L	140 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Gevindgange pr. tomme	24
Kernehul-Ø	21,2 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	18 mm
Gevindtype	UNS-LH
Gevindstørrelse	7/8-24 UNS LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper