

**Garant****Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.8-36****Bestillingsdata**

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | 130030 NO.8-36 |
| GTIN                | 4062406034368  |
| Artikelklasse       | 10N            |

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 36

Gevind-Ø: 4,17 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,5 mm

**Teknisk beskrivelse**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub> | 4,5 mm   |
| Kernehul-Ø             | 3,5 mm   |
| Antal skær Z           | 3        |
| Norm                   | DIN 371  |
| Samlet længde L        | 63 mm    |
| Gevindgange pr. tomme  | 36       |
| Gevinddybde            | 12,51 mm |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Gevind-Ø                   | 4,17 mm  |
| Gevindstigning             | 0,706 mm                                       |
| Antal spånnoter            | 3  |
| Skæremateriale             | HSS E  |
| Skafffirkant □             | 3,4 mm   |
| Gevindtype                 | UNF  |
| Gevindstørrelse            | 8-36 UNF                                       |
| Belægning                  | ubelagt  |
| Flankevinkel               | 60 grader                                      |
| Gevindstandard             | ASME B1.1                                      |
| Toleranceklasse            | 1B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,20                                       |
| Toleranceklasse            | 3B   |
| Toleranceklasse            | 2B   |
| Toleranceklasse            | 2B +0,10                                       |
| Toleranceklasse            | 2B +0,05                                       |
| Skærfasform                | B  |
| Skaft                      | Cylinderskaft med h9                           |
| Indvendig køling           | nej  |
| Anvendelse ved boringstype | Op til 3xD ved gennemgangshul                  |
| Skæreretning               | højre  |
| Type af gevindværktøj      | Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning |
| Farvering                  | uden   |
| Produkttype                | Snittapper                                     |