

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 1.15/16-16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 1.15/16-16
GTIN	4062406036379
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 16

Gevind-Ø: 49,212 mm

Samlet længde L: 250 mm

Skaft-Ø D_s: 40 mm

Skaftfirkant □: 32 mm

Kernehul-Ø: 47,7 mm

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	4
Antal spånnoter	4
Skaftfirkant □	32 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	1,588 mm
Gevind-Ø	49,212 mm
Gevindgange pr. tomme	16

Gevinddybde	98,4 mm
Samlet længde L	250 mm
Kernehul-Ø	47,7 mm
Skaft-Ø D _s	40 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	1.15/16-16 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper