

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: 3/4-12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 3/4-12
GTIN	4062406035198
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 2 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UN

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 376

Gevindgange pr. tomme: 12

Gevind-Ø: 19,05 mm

Samlet længde L: 125 mm

Skaft-Ø D_s: 14 mm

Skaftfirkant □: 11 mm

Kernehul-Ø: 17 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	125 mm
Skaftfirkant □	11 mm
Gevindgange pr. tomme	12
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D _s	14 mm
Gevind-Ø	19,05 mm
Norm	DIN 376

Gevindstigning	2,117 mm
Gevinddybde	38,1 mm
Kernehul-Ø	17 mm
Antal skær Z	3
Gevindtype	UN
Gevindstørrelse	3/4-12 UN
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter