

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.12-28****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 NO.12-28
GTIN	4062406036744
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 28

Gevind-Ø: 5,49 mm

Samlet længde L: 80 mm

Skaft-Ø D_s: 6 mm

Skaftfirkant □: 4,9 mm

Kernehul-Ø: 4,7 mm

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	6 mm
Kernehul-Ø	4,7 mm
Norm	DIN 371
Gevinddybde	16,47 mm
Gevind-Ø	5,49 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	4,9 mm

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,907 mm
Gevindgange pr. tomme	28
Antal skær Z	3
Samlet længde L	80 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	12-28 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper