

Garant**Spånbrydertapper til gennemgangshul, ubelagt, Type: NO.1-72****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130030 NO.1-72
GTIN	4062406000141
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 72

Gevind-Ø: 1,85 mm

Samlet længde L: 45 mm

Skaft-Ø D_s: 2,8 mm

Skaftfirkant □: 2,1 mm

Kernehul-Ø: 1,55 mm

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	1,85 mm
Skaft-Ø D _s	2,8 mm
Gevindgange pr. tomme	72
Antal skær Z	2
Kernehul-Ø	1,55 mm
Norm	DIN 371

Antal spånnoter	2
Samlet længde L	45 mm
Skafftirkant □	2,1 mm
Gevindstigning	0,353 mm
Gevinddybde	5,55 mm
Gevindtype	UNF
Gevindstørrelse	1-72 UNF
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper