

Garant**Spånbrydertapper til bundhuller, TiN, MF: M25X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130015 M25X0,35
GTIN	4062406019853
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 49 kalenderdage

Mindste ordremængde: 1 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 1 4H
Toleranceklasse	ISO 1X 4HX
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Toleranceklasse	6H +0,05
Toleranceklasse	6H +0,20
Toleranceklasse	ISO 3 6G
Toleranceklasse	ISO 3X 6GX
Toleranceklasse	7H
Toleranceklasse	7HX
Toleranceklasse	7G
Toleranceklasse	7GX
Toleranceklasse	6H +0,10

Skaft-Ø D _s	18 mm
Antal skær Z	4
Gvinddybde	62,5 mm
Gvindstigning	0,35 mm
Gvind-Ø	25 mm
Samlet længde L	140 mm
Kernehul-Ø	24,65 mm
Skæremateriale	HSS E
Norm	DIN 376
Skaftfirkant □	14,5 mm
Antal spånnoter	4
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M25×0,35
Belægning	TiN
Flankevinkel	60 grader
Gvindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper