

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: 5/16-24****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 5/16-24
GTIN	4062406036904
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 24

Gevind-Ø: 7,94 mm

Samlet længde L: 90 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 8 mm

Skaftfirkant □: 6,2 mm

Kernehul-Ø: 6,9 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	6,9 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	8 mm
Gevindstigning	1,058 mm
Skaftfirkant □	6,2 mm

Gevind-Ø	7,94 mm
Samlet længde L	90 mm
Gevinddybde	23,82 mm
Norm	DIN 371
Gevindgange pr. tomme	24
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	5/16-24 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snittapper