

Garant**Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.4-48****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 NO.4-48
GTIN	4062406036546
Artikelklasse	10N

Beskrivelse**Bemærk:**

Leveringstid: 91 kalenderdage

Mindste ordremængde: 25 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNF-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 48

Gevind-Ø: 2,85 mm

Samlet længde L: 56 mm

Skaft-Ø D_s: 3,5 mm

Skaftfirkant □: 2,7 mm

Kernehul-Ø: 2,4 mm

Teknisk beskrivelse

Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevindgange pr. tomme	48
Gevinddybde	8,55 mm
Antal skær Z	3
Gevindstigning	0,529 mm
Norm	DIN 371
Skaft-Ø D _s	3,5 mm

Kernehul-Ø	2,4 mm
Antal spånnoter	3
Samlet længde L	56 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	2,85 mm
Gevindtype	UNF-LH
Gevindstørrelse	4-48 UNF LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter