

**Garant****Snittapper til gennemgangshuller, venstregevind, ubelagt, Type: NO.8-32****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	130031 NO.8-32
GTIN	4062406036614
Artikelklasse	10N

**Beskrivelse****Bemærk:**

Leveringstid: 35 kalenderdage

Mindste ordremængde: 3 stk.

Specialudførelse - kan ikke tages retur

Gevindtype: UNC-LH

Skæremateriale: HSS E

Norm: DIN 371

Gevindgange pr. tomme: 32

Gevind-Ø: 4,17 mm

Samlet længde L: 63 mm

Skaft-Ø D<sub>s</sub>: 4,5 mm

Skaftfirkant □: 3,4 mm

Kernehul-Ø: 3,42 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	63 mm
Gevinddybde	12,51 mm
Antal skær Z	3
Kernehul-Ø	3,42 mm
Gevind-Ø	4,17 mm
Gevindgange pr. tomme	32

Gevindstigning	0,794 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	4,5 mm
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gevindtype	UNC-LH
Gevindstørrelse	8-32 UNC LH
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	ASME B1.1
Toleranceklasse	1B
Toleranceklasse	2B +0,20
Toleranceklasse	3B
Toleranceklasse	2B
Toleranceklasse	2B +0,10
Toleranceklasse	2B +0,05
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	Venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Produkttype	Snitter